

Mitutoyo**Digitale beugelschroefmaat groot, Meetbereik: 0-150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421558 0-150
GTIN	4946368695884
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Meetspindel en meetvlak gehard en gepolijst; vastzetting met klemhendel. Met gevoeligheidsratel. **De 6 gemakkelijk verwisselbare aambeelden hebben een meetbereik van 150 mm per set.**

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Nauwkeurigheid:

$(4 + L / 75) \mu\text{m}$.

Levering:

Inclusief meetspindels, instelkalibers, 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445.

Technische beschrijving

Spindel-Ø	6,35 mm
Gewicht	0,96 kg
Meetbereik	0 - 150 mm
Meettrommel-Ø	18 mm
Meetweg spindel	25 mm

Spoed van de spindel	0,5 mm
Aantal instelkalibers	5
Aflezing	0,001 mm
Kalibratie	S3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaten met verlengstukken Meetbereik 0-150 mm	020450 0-150
--	--------------

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 75 mm	421100 75
Instelkaliber totale lengte 25 mm	421100 25
Zender Type S16E	498966 S16E
Instelkaliber totale lengte 50 mm	421100 50
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
Instelkaliber totale lengte 100 mm	421100 100

Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type

498975

AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1

497445 D1