

Garant**Spiraalborenset HSS nr. 114200 met cassette, ongecoat, Type: 6-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	115160 6-10
GTIN	4045197024596
Artikelklasse	11B

Omschrijving**Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.
Normale kerndikte zonder kernstijging.
Precies geslepen punt.
Geslepen, grote spaangroeven met smalle spoed.
Blankgeslepen oppervlak.
Met aanslijping vorm A vanaf grootte 2,0 mm.

Technische beschrijving

Boorbereik	6 - 10 mm
Aantal boren	41
Boren steeds oplopend	0,1 mm
Schacht	cilinderschacht
Aantal snijkanten Z	2
Coating	ongecoat

Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 338
Type	W
Tolerantie nominale Ø	h8
Tophoek	130 graden
Spiraalhoek	35-40 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	ja
Gekleurde ring	geel
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	45 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	40 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

Spiraalboor HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 8,1 mm	114200 8,1
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 9,4 mm	114200 9,4
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 8,9 mm	114200 8,9
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 6,3 mm	114200 6,3

Spiraalboor HSSW Ø DC h8 7,7 mm	114200 7,7
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 9,2 mm	114200 9,2
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 8,4 mm	114200 8,4
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 9,8 mm	114200 9,8
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 8,6 mm	114200 8,6
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 6,6 mm	114200 6,6
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 7,1 mm	114200 7,1
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 7,8 mm	114200 7,8
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 7,2 mm	114200 7,2
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 6,1 mm	114200 6,1
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 6,7 mm	114200 6,7
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 9,6 mm	114200 9,6
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 8,2 mm	114200 8,2
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 9,1 mm	114200 9,1
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 9,3 mm	114200 9,3
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 6,9 mm	114200 6,9
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 9,9 mm	114200 9,9
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 7,6 mm	114200 7,6
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 6,2 mm	114200 6,2
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 7,3 mm	114200 7,3
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 9,7 mm	114200 9,7
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 6,8 mm	114200 6,8
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 8,8 mm	114200 8,8

Spiraalboor HSSW Ø DC h8 7,4 mm	114200 7,4
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 7,9 mm	114200 7,9
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 8,7 mm	114200 8,7
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 6,4 mm	114200 6,4
Spiraalboor HSSW Ø DC h8 8,3 mm	114200 8,3
Cassette leeg voor spiraalboren DIN 338 Type 6-10	115470 6-10