

**Mitutoyo****Digitale beugelschroefmaat IP65, Meetbereik: 75-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421515 75-100
GTIN	4946368672939
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Maximale afwijking nauwkeuriger dan vereisten uit **DIN 863**.

Extra grote LCD-weergave (7,5 mm) voor foutloze en snelle aflezing, toetsenblokkering. HM-uitgeruste meetvlakken.

**Schokbestendige uitvoering.**

Meetspindel gehard en gepolijst.

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 instelkaliber vanaf maat 25–50.

**Accessoires:**

Nr. 421525 en 421527, signaalkabel nr. 497445.

**Technische beschrijving**

Spindel-Ø	6,35 mm
Meetbereik	75 - 100 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Maximale afwijking	3 µm
Aflezing	0,001 mm
Kalibratie	B2

Kalibratie	B1
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100
DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Instelkaliber totale lengte 75 mm	421100 75