


Mitutoyo**Grote beugelschroefmaat, Meetbereik: 100-200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420810 100-200
GTIN	4946368215129
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Meetspindel en meetvlak gehard en gepolijst; vastzetting met klemhendel. Met gevoeligheidsratel. Spiegelvrij verchromde meettrommel met verdeling in 50sten en zorgvuldig gegraveerde, gezwarte maatstrepen en getallen.

De 4 gemakkelijk verwisselbare aambeelden hebben een meetbereik van 100 mm per maat.

Technische beschrijving

Aantal instelkalibers	4
Gewicht	1,8 kg
Meettrommel-Ø	18 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meetbereik	100 - 200 mm
Meetweg spindel	25 mm
Aantal meetinserts	4
Aflezing	0,01 mm

Kalibratie	S3
Maximale afwijking	3 μ m
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaten met verlengstukken Meetbereik 100-200 mm	020450 100-200
--	----------------