


Mitutoyo**Grote beugelschroefmaat, Meetbereik: 200-300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420810 200-300
GTIN	4946368215136
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Meetspindel en meetvlak gehard en gepolijst; vastzetting met klemhendel. Met gevoeligheidsratel. Spiegelvrij verchromde meettrommel met verdeling in 50sten en zorgvuldig gegraveerde, gezwarte maatstrepen en getallen.

De 4 gemakkelijk verwisselbare aambeelden hebben een meetbereik van 100 mm per maat.

Technische beschrijving

Meettrommel-Ø	18 mm
Meetbereik	200 - 300 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Aflezing	0,01 mm
Meetweg spindel	25 mm
Gewicht	3,4 kg
Aantal meetinserts	4
Aantal instelkalibers	4
Meettrommelindeling	1/50 mm

Kalibratie	S3
Maximale afwijking	3 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaten met verlengstukken Meetbereik 200-300 mm	020450 200-300
--	----------------