



Beugelschroefmaat schaalverdeling in 100sten, Meetbereik: 50-75mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	420750 50-75
GTIN	4045197203878
Artikelklasse	42B

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.

Geharde, geslepen meetspindel; vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

Levering:

Vanaf maat 25 – 50, inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Meettrommel-Ø	30 mm
Aflezing	0,01 mm
Spindel-Ø	8 mm
Meetbereik	50 - 75 mm
Meettrommelindeling	1/100 mm
Kalibratie	B2
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber
maximaal meetbereik 100 mm

022050 100

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber
maximaal meetbereik 100 mm

022040 100

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 50 mm

421100 50