

Mitutoyo**Digitale beugelschroefmaat IP65 met gegevensuitgang, Meetbereik: 50-75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421525 50-75
GTIN	4946368672847
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale afwijking nauwkeuriger dan vereisten uit **DIN 863**.

Extra grote LCD-weergave (7,5 mm) voor foutloze en snelle aflezing, toetsenblokkering. HM-uitgeruste meetvlakken.

Schokbestendige uitvoering.

Meetspindel gehard en geslepen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 instelkaliber vanaf maat25–50.

Accessoires:

Nr. 421525 en 421527, signaalkabel nr. 497445.

Technische beschrijving

Meetbereik	50 - 75 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Maximale afwijking	2 µm
Aflezing	0,001 mm

Kalibratie	B2
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Zender Type S16E	498966 S16E
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
Instelkaliber totale lengte 50 mm	421100 50
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1