


Mitutoyo**Grote beugelschroefmaat, Meetbereik: 300-400mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420810 300-400
GTIN	4946368215143
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Meetspindel en meetvlak gehard en gepolijst; vastzetting met klemhendel. Met gevoeligheidsratel. Spiegelvrij verchromde meettrommel met verdeling in 50sten en zorgvuldig gegraveerde, gezwarte maatstrepen en getallen.

De 4 gemakkelijk verwisselbare aambeelden hebben een meetbereik van 100 mm per maat.

Technische beschrijving

Meetweg spindel	25 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Aantal instelkalibers	4
Spindel-Ø	8 mm
Meetbereik	300 - 400 mm
Meettrommel-Ø	21 mm
Aflezing	0,01 mm
Aantal meetinserts	4
Gewicht	5,3 kg

Kalibratie	S3
Maximale afwijking	3 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaten met verlengstukken Meetbereik 300-400 mm	020450 300-400
--	----------------