

Mitutoyo**Digitale beugelschroefmaat IP65 met gegevensuitgang, Meetbereik: 75-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421525 75-100
GTIN	4946368672854
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale afwijking nauwkeuriger dan vereisten uit **DIN 863**.

Extra grote LCD-weergave (7,5 mm) voor foutloze en snelle aflezing, toetsenblokkering. HM-uitgeruste meetvlakken.

Schokbestendige uitvoering.

Meetspindel gehard en geslepen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 instelkaliber vanaf maat 25–50.

Accessoires:

Nr. 421525 en 421527, signaalkabel nr. 497445.

Technische beschrijving

Spindel-Ø	6,35 mm
Meetbereik	75 - 100 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Maximale afwijking	3 µm
Aflezing	0,001 mm

Kalibratie	B2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 75 mm	421100 75
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Zender Type S16E	498966 S16E
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2