

Mitutoyo**Digitale beugelschroefmaat IP65 met gegevensuitgang en rateltrommel,
Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421527 0-25
GTIN	4946368672861
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale afwijking nauwkeuriger dan vereisten uit **DIN 863**.

Extra grote LCD-weergave (7,5 mm) voor foutloze en snelle aflezing, toetsenblokkering.
HM-uitgeruste meetvlakken.

Schokbestendige uitvoering.

Meetspindel gehard en geslepen.

Met rateltrommel.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 instelkaliber vanaf maat 25–50.

Accessoires:

Nr. 421525 en 421527, signaalkabel nr. 497445.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 25 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Maximale afwijking	2 µm
Aflezing	0,001 mm

Kalibratie	B1
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100
KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25

Accessoires

Zender Type S16E	498966 S16E
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975