




T-groefstuk met schroefdraad, Nominale T-groefmaat: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	375315 20
GTIN	4020772080075
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met tapeinden volgens norm.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.

Opmerking:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de **totale** schroefdraadlengte.

Technische beschrijving

Schroefdraad	M18
Stukhoogte	24 mm
Nominale T-groefmaat	20 mm
Breedte a	19,7 mm
Breedte e	32 mm
Hoogte k	12 mm

Type	508
Producttype	T-groefstuk