

**Spiraalboren HSS nr. 114360 als aanvulset, TiN, Type: 6-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	115265 6-10
GTIN	4045197024732
Artikelklasse	12B

Omschrijving**Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.
Normale kerndikte zonder kernstijging.
Precies geslepen punt.

Profielgeslepen:

Hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid, boor voor de serieproductie.
Met aanslijping vorm C vanaf maat 2,4 mm.

Technische beschrijving

Aantal boren	41
Boorbereik	6 - 10 mm
Boren steeds oplopend	0,1 mm
Schacht	cilinderschacht
Aantal snijkanten Z	2
Coating	TiN
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 338
Type	N

Tolerantie nominale \emptyset	h8
Tophoek	118 graden
Spiraalhoek	35-40 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	56 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	50 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	37 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	31 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	12 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	10 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	15 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	6 m/min	S
GG(G)	geschikt	31 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	80 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

Spiraalboor HSSN \emptyset DC h8 6,7 mm	114360 6,7
---	------------

Spiraalboor HSSN Ø DC h8 7,3 mm	114360 7,3
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 6,5 mm	114360 6,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 7,7 mm	114360 7,7
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 6,4 mm	114360 6,4
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 8,7 mm	114360 8,7
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 9,9 mm	114360 9,9
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 8,4 mm	114360 8,4
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 7,2 mm	114360 7,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 7,5 mm	114360 7,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 9,7 mm	114360 9,7
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 9 mm	114360 9
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 8,9 mm	114360 8,9
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 7,6 mm	114360 7,6
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 6,8 mm	114360 6,8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 7,8 mm	114360 7,8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 8,6 mm	114360 8,6
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 6,2 mm	114360 6,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 8 mm	114360 8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 7 mm	114360 7
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 6,6 mm	114360 6,6
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 8,2 mm	114360 8,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 9,1 mm	114360 9,1
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 6,3 mm	114360 6,3
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 8,3 mm	114360 8,3
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 6,1 mm	114360 6,1
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 6,9 mm	114360 6,9
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 8,8 mm	114360 8,8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 9,2 mm	114360 9,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 7,4 mm	114360 7,4

Spiraalboor HSSN Ø DC h8 7,1 mm	114360 7,1
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 9,8 mm	114360 9,8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 9,5 mm	114360 9,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 10 mm	114360 10
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 9,6 mm	114360 9,6
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 8,1 mm	114360 8,1
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 9,4 mm	114360 9,4
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 7,9 mm	114360 7,9
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 8,5 mm	114360 8,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 9,3 mm	114360 9,3