

**T-sleufstuk rombus, Nominale T-groefmaat / schroefdraad: 20/M18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375330 20/M18
GTIN	4020772080297
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het plaatsen van het T-groefstuk van bovenaf door de hals van de T-groef. (Door veranderd steunvlak geringere belastbaarheid dan nr. 375315).

Materiaal:

Temperstaal

Technische beschrijving

Nominale T-groefmaat	20 mm
Schroefdraad	M18
Stukhoogte	24 mm
Breedte a	19,7 mm
Breedte e	32 mm
Hoogte k	12 mm
Type	510
Producttype	T-groefstuk

