

**Mitutoyo****Digitale beugelschroefmaatset IP65 met gegevensuitgang, Meetbereik: 0-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421555 0-50
GTIN	4946368673226
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Beugelschroefmaten nr. 421525.

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief instelkalibers en opbergbox.

**Technische beschrijving**

Aantal instelkalibers	1
Aantal schroefmaten	2
Meetbereik	0 - 50 mm
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting

Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S2
Producttype	Beugelschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaatset Meetbereik 0-50 mm	020430 0-50
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaatset Meetbereik 0-50 mm	020440 0-50

## Accessoires

AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Instelkaliber totale lengte 25 mm	421100 25
Zender Type S16E	498966 S16E
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975