

**Rombusschroef, Nominale T-groefmaat×Lengte L: 22X80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375335 22X80
GTIN	4020772086794
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Gesmeed
- T-groeven gefreesd, gerolde schroefdraad.
- Veredeld tot sterkteklasse 10.9.

Toepassing:

Op lange machinetafels wordt het achteraf inrichten van een spanplaats vergemakkelijkt. De spanschroef wordt van boven in de T-groef geplaatst.

Technische beschrijving

smalle steenbreedte a	21,7 mm
Nominale T-groefmaat	22 mm
Draadlengte b	55 mm
Steenbreedte e	35 mm
Hoogte k	14 mm
Schroefdraad G	M20

Lengte L	80 mm
Type	797
Rombus	ja
Producttype	Groefbout