

**T-groefstuk met schroefdraad, Nominale T-groefmaat: 24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375315 24
GTIN	4020772080099
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Toepassing:**

In combinatie met tapeinden volgens norm.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.

Opmerking:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de **totale** schroefdraadlengte.

Technische beschrijving

Breedte a	23,7 mm
Schroefdraad	M22
Nominale T-groefmaat	24 mm
Stukhoogte	32 mm
Breedte e	40 mm
Hoogte k	16 mm

Type	508
Producttype	T-groefstuk