


Garant**ZeroClamp basisplaat, Type: 11058****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360012 11058
GTIN	4045197377036
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle boringen voor T-groefafstanden van **63, 100, 125 mm**.

Centrumboring \varnothing 25 H7 voor opname van een centreerset. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Toepassing:

Voor verticale/horizontale machines.

Materiaal:

Basisplaat van hoogvast aluminium, oppervlaktebehandeld.

Alle componenten van de spanschijf roestvrij of tegen corrosie beschermd staal.

Accessoires:

Spanpennen nr. 360025.

Aansluitblokken nr. 360017 gr. 12808 / 12805.

Opmerking:

Basisplaten met spanschijf- \varnothing 138 mm op aanvraag ook leverbaar met zelfremmende spanschijven.

Technische beschrijving

Steekmaat S	200 mm
Type	11058
Breedte B	766 mm
Lengte A	366 mm
Spanschijf-Ø	120 mm
Aantal spanschijven	8
Hoogte H	44 mm
Serie	ZeroClamp
Producttype	Basisplaat

Accessoires

ZeroClamp aansluitblok Type 12808	360017 12808
ZeroClamp aansluitblok Type 12805	360017 12805
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 16M10	360025 16M10
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16	360025 18M16
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M12	360025 18M12
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 12M10	360025 12M10
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp afdekplaat voor basisplaat Type 11396	360013 11396
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M10	360025 25M10
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 16M8	360025 16M8
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M12/138	360025 18M12/138