

**Conische zitting Vorm D, voor schroefdraad: M16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375355 M16
GTIN	4020772081904
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

vorm C en D inzetgehard, vorm G veredeld.

Toepassing:

hoekuitlijning tot 3° bij gebruik per set.

De vorm D mag alleen via boringen worden gebruikt, zodat de schijf volledig aanligt.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Technische beschrijving

voor schroefdraad	M16
Dikte h_3	6,2 mm
Boring- \varnothing d_2	19 mm
Buiten- \varnothing d_4	30 mm
Type	6319D
Producttype	Conische zitting

