

**Kogelschijf Vorm C, Voor schroefdraad: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375350 M8
GTIN	4020772081737
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Vorm C en D inzetgehard, vorm G veredeld.

Toepassing:

Hoekuitlijning tot 3°; bij gebruik per set.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Technische beschrijving

Boring-Ø d ₁	8,4 mm
voor schroefdraad	M8
Dikte h ₂	3,2 mm
Buiten-Ø d ₃	17 mm
Type	6319C
Producttype	Kogelschijf

