


**T-groefstuk met schroefdraad, Nominale T-groefmaat: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375315 32
GTIN	4020772080112
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Toepassing:**

In combinatie met tapeinden volgens norm.

**Norm:**

**DIN 508**

**Materiaal:**

Temperstaal, sterkte 10.

**Opmerking:**

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de **totale** schroefdraadlengte.

**Technische beschrijving**

Schroefdraad	M27
Stukhoogte	40 mm
Nominale T-groefmaat	32 mm
Breedte a	31,6 mm
Breedte e	50 mm
Hoogte k	20 mm

Type	508
Producttype	T-groefstuk