

**Conische zitting Vorm D, voor schroefdraad: M20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375355 M20
GTIN	4020772081911
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

vorm C en D inzetgehard, vorm G veredeld.

**Toepassing:**

hoekuitlijning tot 3° bij gebruik per set.

De vorm D mag alleen via boringen worden gebruikt, zodat de schijf volledig aanligt.

**Norm:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

**Technische beschrijving**

voor schroefdraad	M20
Boring-Ø d <sub>2</sub>	23,2 mm
Dikte h <sub>3</sub>	7,5 mm
Buiten-Ø d <sub>4</sub>	36 mm
Type	6319D
Producttype	Conische zitting

