

**Kogelschijf Vorm C, Voor schroefdraad: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375350 M10
GTIN	4020772081744
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Vorm C en D inzetgehard, vorm G veredeld.

Toepassing:

Hoekuitlijning tot 3°; bij gebruik per set.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Technische beschrijving

Dikte h_2	4 mm
voor schroefdraad	M10
Boring-Ø d_1	10,5 mm
Buiten-Ø d_3	21 mm
Type	6319C
Producttype	Kogelschijf

