

**Rombusschroef, Nominale T-groefmaat×Lengte L: 28X125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375335 28X125
GTIN	4020772086954
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Gesmeed
- T-groeven gefreesd, gerolde schroefdraad.
- Veredeld tot sterkteklasse 10.9.

Toepassing:

Op lange machinetafels wordt het achteraf inrichten van een spanplaats vergemakkelijkt. De spanschroef wordt van boven in de T-groef geplaatst.

Technische beschrijving

Draadlengte b	85 mm
Hoogte k	18 mm
Steenbreedte e	44 mm
Nominale T-groefmaat	28 mm
smalle steenbreedte a	27,7 mm
Schroefdraad G	M24

Lengte L	125 mm
Type	797
Rombus	ja
Producttype	Groefbout