


**T-groefstuk met schroefdraad, Nominale T-groefmaat: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375315 12
GTIN	2050002046993
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Toepassing:**

In combinatie met tapeinden volgens norm.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.

Opmerking:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de **totale** schroefdraadlengte.

Technische beschrijving

Schroefdraad	M10
Nominale T-groefmaat	12 mm
Stukhoogte	14 mm
Breedte a	11,7 mm
Breedte e	18 mm
Hoogte k	7 mm

Type	508
Producttype	T-groefstuk

Accessoires

T-groefstuk Voor nominale T-groefmaat 12 mm	370530 12
---	-----------