


**T-groefstuk met schroefdraad, Nominale T-groefmaat: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375315 14
GTIN	2050002047006
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Toepassing:**

In combinatie met tapeinden volgens norm.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.

Opmerking:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de **totale** schroefdraadlengte.

Technische beschrijving

Schroefdraad	M12
Stukhoogte	16 mm
Nominale T-groefmaat	14 mm
Breedte a	13,7 mm
Breedte e	22 mm
Hoogte k	8 mm

Type	508
Producttype	T-groefstuk

Accessoires

T-groefstuk Voor nominale T-groefmaat 14 mm	370540 14
---	-----------