

**Rombusschroef, Nominale T-groefmaat×Lengte L: 18X63mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375335 18X63
GTIN	4020772087357
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Gesmeed
- T-groeven gefreesd, gerolde schroefdraad.
- Veredeld tot sterkteklasse 10.9.

**Toepassing:**

Op lange machinetafels wordt het achteraf inrichten van een spanplaats vergemakkelijkt. De spanschroef wordt van boven in de T-groef geplaatst.

**Technische beschrijving**

Draadlengte b	45 mm
smalle steenbreedte a	17,7 mm
Nominale T-groefmaat	18 mm
Steenbreedte e	28 mm
Hoogte k	10 mm
Schroefdraad G	M16

Lengte L	63 mm
Type	797
Rombus	ja
Producttype	Groefbout