

**Garant**

**Winkelhaak met aanslag, gehard, roestvrij, nauwkeurigheid 00,  
Sleutellengte: 100X70mm**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	450020 100X70
GTIN	4045197443991
Artikelklasse	41G

## Omschrijving

### Uitvoering:

**Hoogste nauwkeurigheid.** Met twee wigvormige meetzijden aan het lange been. Volledig gehard en spanningsarm gegloeid. Zijkanten geslepen en gelept, platte kanten geslepen.

**Met robuuste aanslagkant.**

### Toepassing:

Voor lichtspiegelcontroles.

## Technische beschrijving

Beendoorsnede lang been	20×3,5 mm
Lengte kort been	70 mm
Haaksheid	0,003 mm
Beendoorsnede kort been	18×12 mm
Lengte lang been	100 mm
Norm	DIN 875/00

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Kalibratie	F1
Producttype	Winkelhaak

### Dienstverlening

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 100 mm	025000 100
DAkkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750