

**Groef-beugelschroefmaat, Meetbereik: 75-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421900 75-100
GTIN	4045197203984
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Met niet-roterende spindel en afgevlakte meetvlakken. Meetspindel en aambeeld van gehard staal, bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchroomd.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Meetbereik	75 - 100 mm
Meetvlakken breedte	0,75 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Spindel-Ø	8 mm
Meetvlakken lengte	6,5 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B2
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Producttype

Beugelschroefmaat

DienstverleningKalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber
maximaal meetbereik 100 mm

022040 100

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber
maximaal meetbereik 100 mm

022050 100

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 75 mm

421100 75