

**Garant****Winkelhaak met aanslag roestvrij, nauwkeurigheid 1, Beenlengte: 500X330 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	451040 500X330
GTIN	4045197444240
Artikelklasse	41G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zijkanten en platte kanten nauwkeurig geslepen. Controlevlakken fijn geslepen. Winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Transportveilige beschermende verpakking.

**Toepassing:**

Voor controles en nauwkeurig werken.

**Nauwkeurigheid:**

**DIN 875 / 1** – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,015 mm.

Verpakking: stevige box

Kalibratie: F1

Haaksheid: 0,035 mm

Beendoorsnede: 50×10 mm

**Technische beschrijving**

Beendoorsnede	50×10 mm
Haaksheid	0,035 mm

Sleutellengte	500×330 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	1
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Winkelhaak met aanslag

### Dienstverlening

Kalibratie Winkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	015020 750
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie winkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	015600 750
Kalibratie Winkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025000 750
DAkKS-kalibratie winkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750

### Accessoires

Houten box Voor beenlengte 500X330 mm	451600 500X330
---------------------------------------	----------------