

**Platte winkelhaak Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 100X70mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	452590 100X70
GTIN	4045197372123
Artikelklasse	42F

Omschrijving**Uitvoering:**

Platte kanten en zijkanten geslepen. Controlevlakken geslepen.

Toepassing:

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 2 – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,030 mm.

Technische beschrijving

Haaksheid	0,03 mm
Beendoorsnede	20×5 mm
Sleutellengte	100×70 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	2

Producttype	Platte winkelhaak
-------------	-------------------

Dienstverlening

DAkkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750
--	------------

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 100 mm	025000 100
--	------------

Accessoires

Houten box Voor beenlengte 100X70 mm	451600 100X70
--------------------------------------	---------------