

Garant**Platte winkelhaak roestvrij, nauwkeurigheid 1, Beenlengte: 300X200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	451030 300X200
GTIN	4045197444134
Artikelklasse	41G

Omschrijving**Uitvoering:**

Zijkanten en platte kanten nauwkeurig geslepen. Controlevlakken fijn geslepen. Winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Transportveilige beschermende verpakking.

Toepassing:

Voor controles en nauwkeurig werken.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 1 – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,015 mm.

Technische beschrijving

Haaksheid	0,025 mm
Beendoorsnede	40×8 mm
Sleutellengte	300×200 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875

Nauwkeurigheid	1
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Platte winkelhaak

Dienstverlening

DAkkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750
KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm	025000 300

Accessoires

Houten box Voor beenlengte 300X200 mm	451600 300X200
---------------------------------------	----------------