

Garant**Winkelhaak met aanslag roestvrij, nauwkeurigheid 0, Beenlengte:
100X70mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	451020 100X70
GTIN	4045197443854
Artikelklasse	41G

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisie-winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Zijkanten geslepen en uiterst nauwkeurig afgesteld, platte kanten geslepen.

Toepassing:

Voor controles en nauwkeurig werken.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 0 – hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,007 mm.

Technische beschrijving

Beendoorsnede	20×5 mm
Haaksheid	0,007 mm
Sleutellengte	100×70 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875

Nauwkeurigheid	0
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Winkelhaak met aanslag

Dienstverlening

DAkkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750
KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 100 mm	025000 100

Accessoires

Houten box Voor beenlengte 100X70 mm	451600 100X70
--------------------------------------	---------------