

**Mitutoyo****Beugelschroefmaat met prisma-aambeeld, Meetbereik: 10-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	422300 10-25
GTIN	4946368009971
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met **prisma-aambeeld** voor het meten van **drie- of vijfzijdige werkstukken**. Meetbeugel gelakt. Spindelspoed corrigeert afhankelijk van prismahoek. **3-kant** met een prismahoek van 60°.

**Toepassing:**

Voor het meten van **gereedschappen met 3 of 5 snijkanten** (frezen, ruimers).

**Levering:**

Inclusief instelkaliber.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	10 - 25 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Meettrommel-Ø	18 mm
Prismahoek	60 (3-kant) graden
Meettrommelindeling	1/50 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B8
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Producttype

Beugelschroefmaat

**Dienstverlening**Kalibratie Draadflank-beugelschroefmaat inclusief  
instelkaliber Maximale nominale maat 100 mm

022320 100