

**Conische zitting Vorm D, voor schroefdraad: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375355 M10
GTIN	4020772081874
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

vorm C en D inzetgehard, vorm G veredeld.

**Toepassing:**

hoekuitlijning tot 3° bij gebruik per set.

De vorm D mag alleen via boringen worden gebruikt, zodat de schijf volledig aanligt.

**Norm:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

**Technische beschrijving**

Dikte $h_3$	4,2 mm
voor schroefdraad	M10
Buiten-Ø $d_4$	21 mm
Boring-Ø $d_2$	12 mm
Type	6319D
Producttype	Conische zitting

