

**Mitutoyo****Digitale beugelschroefmaat voor gebogen vlakken, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421630 0-25
GTIN	4946368689302
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Duidelijk (7,5 mm hoog), digitaal meetwaardedisplay voor foutloze en snelle aflezing. Extra aflezing door nonius.** Gesinterde, ultrafijn gelepte hardmetalen meetvlakken, meetspindel gehard en geslepen. Vastzetting met klemschroef. Meetdruk bij gebruik van de gevoeligheidsratel 5 – 10 N.

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber. 1 batterij nr. 081560 gr. 357.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 497445.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	0 - 25 mm
Kalibratie	B1
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863

Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25
DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
Zender Type S16E	498966 S16E
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965