

**Platte winkelhaak Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 200X130mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	452590 200X130
GTIN	4045197372147
Artikelklasse	42F

Omschrijving**Uitvoering:**

Platte kanten en zijkanten geslepen. Controlevlakken geslepen.

Toepassing:

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 2 – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,030 mm.

Technische beschrijving

Beendoorsnede	30×6 mm
Haaksheid	0,04 mm
Sleutellengte	200×130 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	2

Producttype	Platte winkelhaak
-------------	-------------------

Dienstverlening

DAkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750
---	------------

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm	025000 300
--	------------

Accessoires

Houten box Voor beenlengte 200X130 mm	451600 200X130
---------------------------------------	----------------