

**Garant****Platte winkelhaak roestvrij, nauwkeurigheid 1, Beenlengte: 500X330mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	451030 500X330
GTIN	4045197444158
Artikelklasse	41G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zijkanten en platte kanten nauwkeurig geslepen. Controlevlakken fijn geslepen. Winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Transportveilige beschermende verpakking.

**Toepassing:**

Voor controles en nauwkeurig werken.

**Nauwkeurigheid:**

**DIN 875 / 1** – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,015 mm.

**Technische beschrijving**

Haaksheid	0,035 mm
Beendoorsnede	50×10 mm
Sleutellengte	500×330 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875

Nauwkeurigheid	1
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Platte winkelhaak

## Dienstverlening

DAkkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750
KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025000 750

## Accessoires

Houten box Voor beenlengte 500X330 mm	451600 500X330
---------------------------------------	----------------