

**Garant****Winkelhaak met in de lengte verschuifbare liniaal roestvrij, nauwkeurigheid 00****Bestelgegevens**

Bestelnummer	450030
GTIN	4045197443823
Artikelklasse	41G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogstnauwkeurig basisblok met traploos **schuifbare haarliniaal**. Alle meetvlakken geslepen en gelept; winkelhaak geheel gehard.

**Toepassing:**

Voor lichtspleetcontroles. Door de verschuifbare haarliniaal kunnen ook controles bij korte verspringen, smalle openingen etc. worden uitgevoerd.

**Technische beschrijving**

Basisdeel breedte	40 mm
Haaksheid	0,007 mm
Doorsnede liniaal	4×4 mm
Basisdeel diepte	22 mm
Basisdeel hoogte	10 mm
Lengte liniaal	60 mm
Norm	DIN 875/00

Nauwkeurigheid	00
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Kalibratie	F1
Producttype	Winkelhaak

### Dienstverlening

Kalibratie Winkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 100 mm	025000 100
---	------------