

**Garant**

**Winkelhaak gehard, platte uitvoering roestvrij, nauwkeurigheid 00,  
Sleutellengte: 200X130mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	450010 200X130
GTIN	4045197443977
Artikelklasse	41G

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Hoogste nauwkeurigheid.** Met twee wigvormige meetzijden aan het lange been. Volledig gehard en spanningsarm gegloeid. Zijkanten geslepen en gelept, platte kanten geslepen.

**Toepassing:**

Voor lichtspleetcontroles.

**Technische beschrijving**

Haaksheid	0,004 mm
Lengte kort been	130 mm
Beendoorsnede	33x7 mm
Lengte lang been	200 mm
Norm	DIN 875/00
Materiaal	Edelstaal, RVS

alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Kalibratie	F1
Producttype	Winkelhaak

## Dienstverlening

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm	025000 300
DAkKS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750