

**Garant****Winkelhaak met aanslag roestvrij, nauwkeurigheid 0, Beenlengte:  
200X130mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	451020 200X130
GTIN	4045197443878
Artikelklasse	41G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Precisie-winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Zijkanten geslepen en uiterst nauwkeurig afgesteld, platte kanten geslepen.

**Toepassing:**

Voor controles en nauwkeurig werken.

**Nauwkeurigheid:**

**DIN 875 / 0** – hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,007 mm.

**Technische beschrijving**

Beendoorsnede	30×7 mm
Haaksheid	0,009 mm
Sleutellengte	200×130 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875

Nauwkeurigheid	0
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Winkelhaak met aanslag

## Dienstverlening

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm	025000 300
DAkKS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750

## Accessoires

Houten box Voor beenlengte 200X130 mm	451600 200X130
---------------------------------------	----------------