

**Mitutoyo****Digitale beugelschroefmaat voor gebogen vlakken, Meetbereik: 25-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421630 25-50
GTIN	4946368499819
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Duidelijk (7,5 mm hoog), digitaal meetwaardedisplay voor foutloze en snelle aflezing. Extra aflezing door nonius.** Gesinterde, ultrafijn gelepte hardmetalen meetvlakken, meetspindel gehard en geslepen. Vastzetting met klemschroef. Meetdruk bij gebruik van de gevoeligheidsratel 5 – 10 N.

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber. 1 batterij nr. 081560 gr. 357.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 497445.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	25 - 50 mm
Kalibratie	B2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863

Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100

## Accessoires

AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Instelkaliber totale lengte 25 mm	421100 25
Zender Type S16E	498966 S16E
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965