

**Platte winkelhaak Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 250X165mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	452590 250X165
GTIN	4045197372154
Artikelklasse	42F

Omschrijving**Uitvoering:**

Platte kanten en zijkanten geslepen. Controlevlakken geslepen.

Toepassing:

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 2 – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,030 mm.

Technische beschrijving

Haaksheid	0,045 mm
Beendoorsnede	35×7 mm
Sleutellengte	200×165 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	2

Producttype	Platte winkelhaak
-------------	-------------------

Dienstverlening

DAkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750
---	------------

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025000 750
--	------------

Accessoires

Houten box Voor beenlengte 250X165 mm	451600 250X165
---------------------------------------	----------------