

**Garant****Winkelhaak met aanslag roestvrij, nauwkeurigheid 1, Beenlengte: 75X50mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	451040 75X50
GTIN	4045197444172
Artikelklasse	41G

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Zijkanten en platte kanten nauwkeurig geslepen. Controlevlakken fijn geslepen. Winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Levering in kunststof box.

**Toepassing:**

Voor controles en nauwkeurig werken.

**Nauwkeurigheid:**

**DIN 875 / 1** – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,015 mm.

## Technische beschrijving

Haaksheid	0,014 mm
Beendoorsnede	15×4 mm
Sleutellengte	75×50 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	1

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Winkelhaak met aanslag

### Dienstverlening

DAkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750
KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 100 mm	025000 100

### Accessoires

Houten box Voor beenlengte 75X50 mm	451600 75X50
-------------------------------------	--------------