

Garant**Platte winkelhaak roestvrij, nauwkeurigheid 0, Beenlengte: 50X40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	451010 50X40
GTIN	4045197444059
Artikelklasse	41G

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisie-winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Zijkanten geslepen en uiterst nauwkeurig afgesteld, platte kanten geslepen.

Toepassing:

Voor controles en nauwkeurig werken.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 0 – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,007 mm.

Technische beschrijving

Haaksheid	0,007 mm
Beendoorsnede	15×4 mm
Sleutellengte	50×40 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	0

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Platte winkelhaak

Dienstverlening

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 100 mm	025000 100
DAkKS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750