

Garant**Platte winkelhaak roestvrij, nauwkeurigheid 1, Beenlengte: 75X50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	451030 75X50
GTIN	4045197443885
Artikelklasse	41G

Omschrijving**Uitvoering:**

Zijkanten en platte kanten nauwkeurig geslepen. Controlevlakken fijn geslepen. Winkelhaak van roestvrij staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Levering in kunststof box.

Toepassing:

Voor controles en nauwkeurig werken.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 1 – Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,015 mm.

Technische beschrijving

Beendoorsnede	15×4 mm
Haaksheid	0,014 mm
Sleutellengte	75×50 mm
Kalibratie	F1
Norm	DIN 875
Nauwkeurigheid	1

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Platte winkelhaak

Dienstverlening

DAkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750
KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 100 mm	025000 100

Accessoires

Houten box Voor beenlengte 75X50 mm	451600 75X50
-------------------------------------	--------------