

**Mitutoyo****Beugelschroefmaat met prisma-aambeeld, Meetbereik: 5-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	422300 5-25
GTIN	4946368010151
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Met prisma-aambeeld voor het meten van drie- of vijfzijdige werkstukken.** Meetbeugel gelakt. Spindelspoed corrigeert afhankelijk van prismahoek. **5-kant** met een prismahoek van 108°.

**Toepassing:**

Voor het meten van **gereedschappen met 3 of 5 snijkanten** (frezen, ruimers).

**Levering:**

Inclusief instelkaliber.

**Technische beschrijving**

Prismahoek	108 (5-kant) graden
Meettrommel-Ø	18 mm
Meetbereik	5 - 25 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B8
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat
<b>Dienstverlening</b>	
KalibratieDraadflank-beugelschroefmaat inclusief instelkaliber Maximale nominale maat 100 mm	022320 100