

Mitutoyo
Digitale beugelschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 0-25mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	421572 0-25
GTIN	4946368716602
Artikelklasse	44A

Omschrijving
Uitvoering:

Maximale afwijking nauwkeuriger dan vereisten uit **DIN 863**. Extra groot LCD-display (7,5 mm). 'Function Lock' voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt. **Combiratel** (draaimomentbegrenzing in de trommel en in de snelaandrijving) voor eenhandsbediening en gebruik in de houder.

Voordeel:

Meettijdreductie van maximaal 40% dankzij 2-mm-spindelspoed.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357. Vanaf maat 25–50 1 instelkaliber.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445.

Technische beschrijving

Spindel-Ø	6,35 mm
Spoed van de spindel	2 mm
Meetbereik	0 - 25 mm
Maximale afwijking	2 µm
Aflezings	0,001 mm

Kalibratie	B1
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100

Accessoires

AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Zender Type S16E	498966 S16E
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2