

Garant**Gereedschapsmakers-winkelhaak gehard roestvrij, nauwkeurigheid 00,
Beenlengte: 40X28mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	450040 40X28
GTIN	4045197444042
Artikelklasse	41G

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogste nauwkeurigheid. Met afgeschuinde meetzijde aan het smalle lange been. Hoogwaardig staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Zijkanten geslepen en gelept. Platte kanten geslepen.

Toepassing:

Voor apparatenbouw en gereedschapsmakerij.

Technische beschrijving

Lengte kort been	28 mm
Haaksheid	0,003 mm
Beendoorsnede kort been	4x3,5 mm
Lengte lang been	40 mm
Norm	DIN 875/00
Materiaal	Edelstaal, RVS

alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Kalibratie	F1
Producttype	Winkelhaak met aanslag

Dienstverlening

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 100 mm	025000 100
--	------------