

**Universele beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421750 0-25
GTIN	4045197203939
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Universele beugelschroefmaat met niet-roterende spindel. Meetvlakken geëpt. Opname-Ø 5×15 mm. Stalen beugel, gesmeed en gelakt. Meetinserts snel verwisselbaar. Nulstelling door middel van schuifbare klemhulzen.

Levering:

Inclusief 7 paar verwisselbare meetinserts.

Technische beschrijving

Spoed van de spindel	0,5 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Spindel-Ø	8 mm
Meetbereik	0 - 25 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B1
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber
Maximaal meetbereik 25 mm

022000 25