

Mitutoyo**Digitale beugelschroefmaat voor groefmeting, Meetbereik: 25-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421640 25-50
GTIN	4946368508009
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:****Duidelijk (7,5 mm hoog), digitaal meetwaardedisplay voor foutloze en snelle aflezing.****Extra aflezing door nonius.** Gesinterde, ultrafijn gelepte hardmetalen meetvlakken, meetspindel gehard en geslepen. Vastzetting met klemmschroef. Meetdruk bij gebruik van de gevoeligheidsratel 5 – 10 N.**Levering:**

vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber. 1 batterij nr. 081560 gr. 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445.

Technische beschrijving

Meetbereik	25 - 50 mm
Kalibratie	B2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meettechniek	Digitaal

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100
DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100

Accessoires

AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
Zender Type S16E	498966 S16E
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
Instelkaliber totale lengte 25 mm	421100 25
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965